



Mandrină cu bucă elastică ER, mini / subțire Forma AD, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11



Date comandă

Numărul de comandă	300651 11
GTIN	4062406422295
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Piulița de strângere este echilibrată cu precizie **pentru HSC**. ER11 - găurită străpuns. Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).

· **În variantă standard cu gaură Balluffchip.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Mini-piuliță ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opționale:

Bucșe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.

Descriere tehnică

Lungime utilă L _N	70 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Pentru bucă elastice tip ER	11 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740	11
Ø exterior D	16 mm

Ø de prindere D ₁	1-7 mm
Suport	SK 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Set de bucușe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
	308670 40M

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308918 5

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308881 4

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308881 1

Cheie pentru mini-piuliță ER Pentru mandrina ER 11

309740 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308881 7

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm

308881 5,5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308882 6

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308918 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm

308881 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308918 7

Cheie de strângere ER Canal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40

309700 40

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309399 4,5

309399 2,8

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d
2,8 mm

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d
3,5 mm

309399 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6
mm

309399 6

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d
2,5 mm

309399 2,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4
mm

309399 4