



Portsculă combi pentru freze, HSK-A 63 A = 100, Ø dornului d1: 27mm



Date comandă

Numărul de comandă	306137 27
GTIN	4062406422592
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificate. Calitatea echilibrării G 6,3 la 20000 min¹.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale cu canal longitudinal și transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opționale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	27 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	33 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	21 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Ø exterior D	48 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm	309870 27
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27