




Mandrină cu bucă elastică ER Forma E4, VDI 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 40



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319515 40 |
| GTIN | 4062406423087 |
| Clasa articolului | 32U |

Descriere

Aplicație:

În special pentru găurire și centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|---------------|
| l_8 | 61 mm |
| Pentru bucă elastice tip ER | 40 |
| l_9 | 75 mm |
| d_6 | 83 mm |
| Bucă elastice tip | 472 E (ER 40) |
| Gamă de prindere ${}_2$ | 3 - 26 mm |
| l_3 | 22 mm |
| d_{10} | 63 mm |
| Forma | E |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ref. VDI | VDI 40 |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 |
| Tip produs | Mandrină cu bucușă elastică VDI |