



Cuplaj industrial Filet interior, Filet interior de racordare: 3/8inch



Date comandă

Numărul de comandă	080231 3/8
GTIN	4062406423124
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), **NW 7,8**. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate și robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranță mare în funcționare și etanșeitate absolută.

Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Material:

Alamă nichelată, manșon din oțel călit și nichelat.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	35 bar
Valoare debit	2000 l/min
Filet interior de racordare	3/8 inch
Material	Alamă
Tip produs	Cuplaj