

DYMO**Mașină de etichetat, Tip: 5200****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085500 5200 |
| GTIN | 3501170841402 |
| Clasa articolului | 08U |

Descriere**Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. **Imprimantă industrială robustă pentru etichete**, pentru etichetarea simplă a cablurilor, a panourilor de comandă, rafturilor etc. **Taste de introducere rapidă** pentru simboluri din electrotehnică, utilizate frecvent.

Aplicație:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb și instrucțiuni de utilizare. Mașină de etichetat cu acumulator Li-Ion și cu alimentator. 1× bandă pentru imprimantă, nailon, albă 19 mm × 3,5 m, 1× etichete vinil pentru mediul industrial, albe 12 mm × 5,5 m.

Notă:

- **Se pot seta diferite versiuni de limbi.**
- **Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.**

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Lățimi posibile ale benzii de scris | 9; 12; 19 mm |
| Lățime | 124 mm |
| Model tăietor de bandă | Manual |
| Număr de acumulatori incluse | 1 |
| Adaptor pentru rețea | inclusiv |
| Lungime | 64 mm |
| Număr de caractere / simboluri disponibile | 100 |
| Particularitate | Registru de etichete |
| Înălțimea maximă a scrisului | 13 mm |
| Număr de fonturi | 4 |
| Tip | Rhino 5200 |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Număr lățimi de scriere | 2 |
| Număr mărimi de scriere | 7 |
| Layout tastatură | ABC |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| Număr de rânduri de text | 1-4 |
| Înălțime | 234 mm |
| Bandă pentru imprimantă recomandată | RHINO |
| Greutate cu acumulator | 780 g |
| Număr de caractere vizibile pe ecran | 2×14 |
| Ambalaj | Geantă de transport |
| Denumirea producătorului | S0841400 |
| Tip produs | Mașină de etichetat |

Accesorii

| | |
|---|----------|
| Banda pentru imprimantă Tip W | 085512 W |
| Banda pentru imprimantă 19 mm×3,5 m nylon Tip W | 085516 W |

| | |
|---|----------|
| Banda pentru imprimantă 12 mm×5,5 m vinil Tip W | 085517 W |
| Banda pentru imprimantă Tip W | 085513 W |
| Banda pentru imprimantă 9 mm×5,5 m vinil Tip W | 085509 W |
| Banda pentru imprimantă Tip W | 085511 W |
| Banda pentru imprimantă Tip W | 085514 W |
| Banda pentru imprimantă 19 mm×5,5 m Vinyl Tip W | 085510 W |