

FLUKE.

Clește ampermetric, Tip: 365**Date comandă**

Numărul de comandă	473290 365
GTIN	095969559874
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Clampmetre cu afișaje LCD mari, ușor lizibile cu design subțire și ergonomic. Afișaj suplimentar cu fundal iluminat. Clește detașabil pentru o măsurare mai ușoară.

Standard:**EN 61010-1****Livrare:**

Cu conductori de măsură și geantă Duspol capitonată. Baterii 2x Cod 081561 Ref. LR6.

Descriere tehnică

Funcție de memorare	HOLD
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Curent alternativ CA	0,1 A – 200 A

Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Precizie de bază	2 %
Rezistență	0,1 Ω – 6 k Ω
Curent continuu CC	0,1 A – 200 A
Domeniu de afișare	6000
Tensiune continuă CC	0,1 V – 600 V
Deschidere maximă a cleștelui	18 mm
Tensiune alternativă CA	0,1 V – 600 V
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR6
Standard	EN 61010-1
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------