



## Stroboscop manual cu LED, Tip: 476



### Date comandă

Numărul de comandă	471200 476
GTIN	4029547001772
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

Precizie de reglare și stabilitate mari datorită roții de ajustare cu reacție dinamică. Intensitate luminoasă mare datorită sistemului electronic optimizat energetic și lămpii flash cu xenon. Funcție de memorie (este memorată ultima valoare în caz de deconectare). Intrare trigger pentru sincronizarea secvenței flashurilor. Racord pentru stativ la carcasă. Durată de funcționare a acumulatorului, cel puțin 2 de ore.

#### Aplicație:

Măsurarea obiectelor foarte mici sau în locuri care nu pot fi direct accesibile fără întreruperea funcționării în curs. Optim pentru măsurări ale turației și pentru inspecția pieselor de înaltă frecvență în mișcare.

#### Livrare:

Cu valiză de transport, încărcător cu adaptor pentru 4 țări și conector pentru semnal trigger.

### Descriere tehnică

Înălțime	50 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 40 °C
Număr de baterii incluse	6
Eroare de toleranță	0,01 ( $\pm 1$ cifră) %
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR6
Lățime	65 mm
Domeniu de măsurare	30 - 12500 min <sup>-1</sup>
Lungime	240 mm
Greutate	415 g
Calibrarea	I2
Tip produs	Stroboscop

## Servicii

Calibrare Tahometru/Stroboscop Tip D	027900 D
--------------------------------------	----------

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------