

BENNING**Clește ampermetric digital, Denumirea producătorului: CM10-1****Date comandă**

Numărul de comandă	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă și ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ și continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru servicii pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Pentru utilizare profesionistă în industrie, în servicii și în manufactură. Măsurarea capacității, verificarea diodelor. Înregistrator de date, memorie, bluetooth, aplicație de măsurare a curentului de intrare (INRUSH), filtru low-pass (HFR), senzor de tensiune, funcție ZERO.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR6
Frecvență	0,01 Hz – 10 kHz

Precizie de bază	1 %
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Funcție de memorare	HOLD, MAX / MIN
Curent continuu CC	10 mA – 1500 A
Alimentare cu energie	Cu baterii
Rezistență	0,1 Ω – 600 Ω
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	da
Deschidere maximă a cleștelui	42 mm
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Tensiune alternativă CA	0,1 V – 1000 V
Număr de baterii incluse	2
Denumirea producătorului	CM10-1
Domeniu de afișare	6000
Curent alternativ CA	10 mA – 1500 A
Alimentare cu energie electrică	2x 081561 LR6
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D
CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------