

HAINBUCH**Cap de strângere netratat, Top 52, Ø pentru găurire inițială: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329969 30
GTIN	2050002052932
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Netratat (duritate redusă de de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.

Avantaj:

- **Forță de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.**
- **Fără deplasare a razelor între capul de strângere și suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.**
- **Rigiditate unică datorită fixării pe suprafață mare a segmentelor de prindere.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Recomandare:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Suport	Top 52
Tip produs	Cap de strângere