

Lanț de ridicat 3 lanțuri, Lungime utilă: 4m**Date comandă**

Numărul de comandă

086438 4

GTIN

2050002049055

Clasa articolului

08Y

Descriere**Execuție:**

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă

4 m

Ø lanțului

13 mm

Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$

11200 kg

Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$

8000 kg

Tip produs

Lanț de ridicat

