

Lanț de ridicat 3 lanțuri, Lungime utilă: 1 m**Date comandă**

Numărul de comandă	086438 1
GTIN	2050002049031
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă	1 m
Ø lanțului	13 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

