

**Garant****Fixarea șuruburilor 2GP22, Conținut: 250ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088060 250
GTIN	4062406422806
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP22** cu rezistență scăzută. Vâscozitate medie. Ideal pentru îmbinări filetate ușor de demontat. Pentru asigurarea șuruburilor cu filet cu pas fin.

**Aplicație:**

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Demontare	cu sculă normală
Moment de rupere minim	5,5 - 11,5 Nm

recomandat pentru material	Metal
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	etanș
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Rezistența manuală după	5 - 10 min
Cantitate de umplere	250 ml
Vâscozitate dinamică	800 - 1500 mPas
Punct de aprindere	100 °C
Bază chimică	metacrilat
Valabilitate de la data producției	24 lună
Forma	lichid
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Densitate	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Pentru tip filet	Filet cu pas fin
Culoarea	violet
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Fixarea șuruburilor