

**Garant****Fixarea șuruburilor 2GP70, Conținut: 50ml****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 088062 50     |
| GTIN               | 4062406423438 |
| Clasa articolului  | 01K           |

**Descriere****Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP70** cu rezistență superioară. Pentru fixarea șuruburilor prizoniere, rulmenților cu bile și cu role, care nu mai pot fi desfăcuți în mod normal. Pentru îmbinări filetate foarte solicitate.

**Aplicație:**

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Bază chimică | metacrilat             |
| Densitate    | 1,09 g/cm <sup>3</sup> |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Domeniu de utilizare universal        |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Material pentru etanșarea fileturilor |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea șuruburilor                   |
| Demontare                              | greu                                  |
| Cantitate de umplere                   | 50 ml                                 |
| Rezistența la funcționare conform      | 3 - 6 h                               |
| Forma                                  | lichid                                |
| Valabilitate de la data producției     | 24 lună                               |
| Caracteristici                         | fluorescent la radiație UV            |
| Caracteristici                         | etanș                                 |
| Caracteristici                         | toleranță la uleiuri                  |
| Intervalul de temperatură              | -55 - 180 °C                          |
| Vâscozitate dinamică                   | 300 - 900 mPas                        |
| Clasă de rezistență                    | rezistență superioară                 |
| Temperatură de depozitare              | 5 - 23 °C                             |
| Punct de aprindere                     | 100 °C                                |
| Moment de rupere minim                 | 35 - 45 Nm                            |
| Culoarea                               | verde                                 |
| Pentru mărimea de filet M până la      | M20                                   |
| Rezistența manuală după                | 5 - 15 min                            |
| recomandat pentru material             | Metal                                 |
| Durabilitatea                          | GARANT GreenPlus                      |
| Serie                                  | GreenPlus                             |
| Tip produs                             | Fixarea șuruburilor                   |