

Garant GREENPLUS

Fixarea șuruburilor 2GP43, Conținut: 50ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088061 50
GTIN	4062406423414
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP43** cu rezistență medie. Etanșează și închide numeroase tipuri de îmbinări filetate. Rezistență înaltă împotriva vibrațiilor. Întărire rapidă pe un număr mare de metale feroase. Compatibilitate ridicată cu uleiurile.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Densitate	1,08 g/cm ³
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h

Clasă de rezistență	rezistență medie
Culoarea	albastru
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența manuală după	5 - 15 min
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	suprafețe uleioase
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Caracteristici	etanș
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență la vibrații
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru material	Metal
Bază chimică	metacrilat
Moment de rupere minim	15 - 25 Nm
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Forma	lichid
Valabilitate de la data producției	24 lună
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Vâscozitate dinamică	1500 - 4000 mPas
Demontare	cu sculă normală
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Fixarea șuruburilor