

**Garant****Fixarea șuruburilor 2GP90, Conținut: 250ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088063 250
GTIN	4062406423469
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP90** cu rezistență medie. Etanșare fiabilă a carcaselor turnate și a sudurilor. Și pentru asigurarea și fixarea ulterioară a șuruburilor mici și pieselor cilindrice.

**Aplicație:**

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Moment de rupere minim	10 - 15 Nm
Punct de aprindere	100 °C

Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Rezistența la funcționare conform	5 - 8 h
Bază chimică	metacrilat
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Rezistența manuală după recomandat pentru domeniu de utilizare	40 - 60 min Domeniu de utilizare universal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	îmbinări filetate premontate
Caracteristici	etanș
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Clasă de rezistență	rezistență medie
Forma	lichid
Vâscozitate dinamică	10 - 20 mPas
Pentru mărimea de filet M până la	M6
Culoarea	verde
Cantitate de umplere	250 ml
Densitate	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Valabilitate de la data producției	24 lună
recomandat pentru material	Metal
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Fixarea șuruburilor