

**Garant****Fixarea șuruburilor 2GP70, Conținut: 250ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088062 250
GTIN	4062406423445
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP70** cu rezistență superioară. Pentru fixarea șuruburilor prizoniere, rulmenților cu bile și cu role, care nu mai pot fi desfăcuți în mod normal. Pentru îmbinări filetate foarte solicitate.

**Aplicație:**

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Bază chimică	metacrilat
Pentru mărimea de filet M până la	M20

Rezistența manuală după	5 - 15 min
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Vâscozitate dinamică	300 - 900 mPas
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Forma	lichid
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Cantitate de umplere	250 ml
Culoarea	verde
Valabilitate de la data producției	24 lună
Densitate	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Punct de aprindere	100 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Demontare	greu
recomandat pentru material	Metal
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	etanș
Caracteristici	toleranță la uleiuri
Moment de rupere minim	35 - 45 Nm
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Fixarea șuruburilor