

Garant**Agenți de etanșare pentru filete 5GP42, Conținut: 250ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088064 250
GTIN	4062406423483
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP42**. Material de etanșare pentru piese cu fileturi din instalațiile hidraulice sau pneumatice, respectiv pentru piese de conectare. Protecție eficientă împotriva uleiului, apei, hidrocarburilor și produselor chimice.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Densitate	1,08 g/cm ³
Moment de rupere minim	15 - 25 Nm
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Bază chimică	Ester de metacrilat

Rezistența manuală după	10 - 20 min
Clasă de rezistență	rezistență medie
Punct de aprindere	100 °C
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Vâscozitate dinamică	400 - 800 mPas
Cantitate de umplere	250 ml
Pentru mărirea de filet în inch	3/4 inch
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Culoarea	maro
Forma	lichid
Demontare	cu sculă normală
Joc maxim	0,15 mm
Valabilitate de la data producției	24 lună
Pentru mărirea de filet M până la	M26
Rezistența la funcționare conform recomandat pentru material	3 - 6 h Metal
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare