

Garant GREENPLUS

**Agenți de etanșare pentru filete 5GP42, Conținut: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088064 50
GTIN	4062406423476
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP42**. Material de etanșare pentru piese cu fileturi din instalațiile hidraulice sau pneumatice, respectiv pentru piese de conectare. Protecție eficientă împotriva uleiului, apei, hidrocarburilor și produselor chimice.

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Cantitate de umplere	50 ml
Forma	lichid
Pentru mărimea de filet în inch	3/4 inch
Culoarea	maro
Joc maxim	0,15 mm

Demontare	cu sculă normală
Punct de aprindere	100 °C
Densitate	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Vâscozitate dinamică	400 - 800 mPas
Clasă de rezistență	rezistență medie
Moment de rupere minim	15 - 25 Nm
Bază chimică	Ester de metacrilat
Pentru mărimea de filet M până la	M26
Rezistența manuală după recomandat pentru material	10 - 20 min Metal
Valabilitate de la data producției	24 lună
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare