

Garant GREENPLUS

Agenți de etanșare pentru suprafețe 5GP74, Conținut: 50ml**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 088067 50 |
| GTIN | 4062406423537 |
| Clasa articolului | 01K |

Descriere**Execuție:**

Material de etanșare care, în absența contactului cu aerul, se întărește între suprafețele metalice strânse.

Tip **5GP74**. Pentru etanșarea flanșelor și suprafețelor. Se întărește rapid, formând o peliculă ușor flexibilă de substanță de etanșare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Clasă de rezistență | rezistență medie |
| Bază chimică | metacrilat anaerob |
| Forma | lichid |
| Intervalul de temperatură | -55 - 180 °C |
| Temperatură de depozitare | 5 - 23 °C |
| Demontare | cu sculă normală |

| | |
|--|----------------------------|
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanșare de suprafață |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Îmbinare cu flanșă |
| Culoarea | portocaliu |
| Densitate | 1,09 g/cm ³ |
| Joc maxim | 0,25 mm |
| Rezistența la funcționare conform | 3 - 6 h |
| recomandat pentru material | Metal |
| Rezistența manuală după | 5 - 20 min |
| Punct de aprindere | 100 °C |
| Vâscozitate dinamică | 23000 - 35000 mPas |
| Caracteristici | fluorescent la radiație UV |
| Caracteristici | rezistență la apă |
| Valabilitate de la data producției | 24 lună |
| Moment de rupere minim | 10 - 20 Nm |
| Cantitate de umplere | 50 ml |
| Durabilitatea | GARANT GreenPlus |
| Serie | GreenPlus |
| Tip produs | Substanță de etanșare |