

Garant GREENPLUS

Agenți de etanșare pentru filete 5GP11, Conținut: 50ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088065 50
GTIN	4062406423490
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP11**. Asigură etanșeitate la apă, aer comprimat, gaz, benzină, GPL precum și la produse chimice. Tixotrop. Materialul de umplere PTFE permite o demontare ușoară. Special pentru etanșarea îmbinărilor filetate conice și cilindrice ale țevilor. După călire, se formează un strat de acoperire elastic.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinări
recomandat pentru domeniu de utilizare	Filet de țeavă
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare pentru țevi
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C

Punct de aprindere	100 °C
Pentru mărirea de filet în inch	3 inch
Demontare	cu sculă normală
Rezistența manuală după	15 - 20 min
Densitate	1,09 g/cm ³
Valabilitate de la data producției	24 lună
Pentru mărirea de filet M până la	M80
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Bază chimică	Ester de metacrilat
recomandat pentru material	Metal
Moment de rupere minim	5 - 15 Nm
Cantitate de umplere	50 ml
Vâscozitate dinamică	15000 - 25000 mPas
Forma	lichid
Culoarea	alb
Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare