

Garant GREENPLUS

Agenți de etanșare pentru filete 5GP77, Conținut: 250ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088066 250
GTIN	4062406423520
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP77**. Etanșează îmbinările filetate de țevi conice/cilindrice de până la R3 inch, de ex., sistemele de conducte de gaz. Rezistent la căldură.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Culoarea	galben
Punct de aprindere	100 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare pentru țevi
recomandat pentru domeniu de utilizare	Filet de țevă
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Moment de rupere minim	20 - 30 Nm

Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Joc maxim	0,35 mm
Pentru mărimea de filet în inch	3 inch
Vâscozitate dinamică	20000 - 40000 mPas
Cantitate de umplere	250 ml
Bază chimică	Ester de metacrilat
recomandat pentru material	Metal
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	fără marcarea
Demontare	cu sculă normală
Forma	lichid
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Densitate	1,09 g/cm ³
Pentru mărimea de filet M până la	M80
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare