

Garant GREENPLUS

Agenți de etanșare pentru suprafețe 5GP73, Conținut: 250ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088068 250
GTIN	4062406423568
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Material de etanșare care, în absența contactului cu aerul, se întărește între suprafețele metalice strânse.

Tip **5GP73**. Etanșare de suprafață tixotropă, de rezistență medie, pentru etanșarea pieselor metalice filetate. Etanșarea capacelor, flanșelor și suprafețelor. Se întărește rapid, formând o peliculă ușor flexibilă de substanță de etanșare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Bază chimică	metacrilat anaerob
Caracteristici	rezistență la apă
Caracteristici	Rezistent la ulei
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Culoarea	verde
Densitate	1,11 g/cm ³

Moment de rupere minim	10 - 20 Nm
Vâscozitate dinamică	35000 - 60000 mPas
recomandat pentru material	Metal
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Joc maxim	0,2 mm
Clasă de rezistență	rezistență medie
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Forma	lichid
Punct de aprindere	100 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu flanșă
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare de suprafață
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Cantitate de umplere	250 ml
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare