

Garant GREENPLUS

Agenți de etanșare pentru suprafețe 5GP73, Conținut: 50ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088068 50
GTIN	4062406423551
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Material de etanșare care, în absența contactului cu aerul, se întărește între suprafețele metalice strânse.

Tip **5GP73**. Etanșare de suprafață tixotropă, de rezistență medie, pentru etanșarea pieselor metalice filetate. Etanșarea capacelor, flanșelor și suprafețelor. Se întărește rapid, formând o peliculă ușor flexibilă de substanță de etanșare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Moment de rupere minim	10 - 20 Nm
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Bază chimică	metacrilat anaerob
Clasă de rezistență	rezistență medie
Valabilitate de la data producției	24 lună

Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu flanșă
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare de suprafață
recomandat pentru material	Metal
Vâscozitate dinamică	35000 - 60000 mPas
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Culoarea	verde
Forma	lichid
Joc maxim	0,2 mm
Caracteristici	rezistență la apă
Caracteristici	Rezistent la ulei
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Densitate	1,11 g/cm ³
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare