

Garant GREENPLUS

**amestec pentru etanșare 6GP48, Conținut: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088070 50
GTIN	4062406423599
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP48**. Produs rezistent la căldură, care se întărește rapid, pentru fixarea îmbinărilor cilindrice de trecere. Pentru fixarea cămășilor de cilindru în blocurile motoare. Adecvat și pentru fixarea lagărelor în cuptoarele de încălzire.

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Vâscozitate dinamică	400 - 700 mPas
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Punct de aprindere	100 °C
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C

Culoarea	verde
Joc maxim	0,2 mm
Forma	lichid
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Cantitate de umplere	50 ml
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Valabilitate de la data producției	24 lună
Moment de rupere minim	40 Nm
recomandat pentru material	Metal
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Caracteristici	cu întărire rapidă
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Bază chimică	metacrilat
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Produs de etanșare