



## Lampă de mașină cu LED inel, Tip: 160mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081439 160    |
| GTIN               | 4260131238895 |
| Clasa articolului  | 08C           |

### Descriere

#### Execuție:

Lămpi de mașină cu LED robuste, în **carcasă din aluminiu** și cu geam satinat din acril pentru o **iluminare omogenă la 160 grade**.

- **Cu reflexie redusă, fără efect de orbire și fără pâlpâire.**
- **Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii tot de 24 V.**

Iluminarea inelară a „lămpii circulare” asigură 360° fără umbre în jurul axului la mașinile de frezare și la cele de găurit. Flexibilitate la fixarea pe diverse tipuri de mașini cu ajutorul suportului magnetic reglabil.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv magneți îmbrăcați în cauciuc, alimentator.

### Descriere tehnică

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Înălțimea totală      | 42 mm               |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Putere de iluminare   | 7,5 W               |
| Corpuri de iluminat   | Modul LED           |
| Clasă de protecție IP | IP 67               |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Flux luminos      | 460 lm          |
| Zonă ATEX         | nu există       |
| Tensiune nominală | 24 V            |
| Ø interior        | 100 mm          |
| Ø exterior        | 160 mm          |
| Tip produs        | Lampă de mașină |