



Lampă de suprafață cu LED, Putere absorbită: 48W



Date comandă

Numărul de comandă	081274 48
GTIN	5708997354537
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Execuție fără umbre și antireflexie cu dispersie mare a luminii.

Cu mâner integrat și cu stativ pentru montarea directă a reflectorului de șantier. Două prize cu contact de protecție permit conectarea rapidă și simplă a sculelor electrice fără folosirea altor cabluri.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Adaptat pentru:

Trepied Cod 081252 Ref. 1,35-3.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	100 - 240 V
Greutate	3430 g
Înălțimea totală	310 mm
Unghi reglabil de distribuție a luminii	100 grad

Lungimea cablului de conectare	5 m
Putere absorbită	48 W
Lungimea totală	318 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățimea totală	117 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos	6000 lm
Tip produs	Lampă de suprafață