

**Reflector tip baghetă cu LED și cu acumulator, Lungimea totală: 240mm****Date comandă**

Numărul de comandă	081571 240
GTIN	5708997356104
Clasa articolului	08C

**Descriere****Execuție:**

Lampă 3 în 1 pliabilă, extrem de suplă și compactă. Permite inspecția și iluminarea în locurile greu accesibile și înguste. Pliabilă complet, în format de buzunar, lampa funcționează ca o lanternă tradițională. Spot suplimentar și două trepte de lumină (50 sau 100%). Magnet puternic integrat și cârlig.

**Funcționare:**

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing > 2,5$  mm, dar trebuie ferită de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Livrare:**

Fără alimentator. Un cablu de încărcare este inclus în setul de livrare.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	240 mm
Durata de iluminare	2,5 h
Clasă de protecție IP	IP 30
Tip acumulator	Litiu-Ion

Corpuri de iluminat	Modul LED
Durață de iluminare treapta 2	5 h
Flux luminos treapta 2	100 lm
Număr de acumuloare incluse	1
Greutate	100 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos	200 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar