

Garant**Pereche de mănuși MASTER CUT B OIL+, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă

094421 7

GTIN

4062406423865

Clasa articolului

01H

Descriere**Execuție:**

Mulată pe mână și sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricatat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzație tactilă extrem de plăcută și permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt foarte potrivite pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuțite. Datorită acoperirii complete cu nitril până la articulațiile degetelor, sunt ideale pentru utilizare în medii uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei și a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulația policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor extrem de flexibilă, cu nivel de protecție B la tăiere. Ideale pentru **medii de lucru uleioase, unde există pericol mediu de tăiere**, cum ar fi la mașinile de așchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	MASTER CUT
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Tehnologie de tricatat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor