



Șurubelniță cu clichet pneumatică, Tip: 9427



Date comandă

| | |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 079122 9427 |
| GTIN | 015451652111 |
| Clasa articolului | 03R |

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Minișurubelniță pneumatică cu clichet, cu lungime constructivă de 130 mm. Tastă de schimbare rapidă pentru înlocuirea capului de cheie tubulară.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Turație maximă | 270 min ⁻¹ |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch |
| Vibrație maximă conform EN | 5 m/s ² |
| Debit maxim de aer necesar | 336 l/min |
| Intervalul momentului de torsiune | 7 - 35 Nm |
| Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior) | 10 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Dimensiunile portsculei | 3/8 inch |
| Denumirea producătorului | 9427 |
| Greutate | 0,5 kg |
| Racord filetat | BSP |
| Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9) | M8 |
| Lungime | 130 mm |
| Zgomot de lucru | 93 dB(A) |
| Tip produs | Șurubelniță |