

**Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085915 80
GTIN	2050000965319
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

**Aplicație:**

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

**Notă:**

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

**Descriere tehnică**

Înălțime	18 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Bucșă filetată	da
Forță de fixare nominală	600 N
Greutate	520 g
Ø	80 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Filet	M10 mm
Înălțime cu filet	34 mm

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat