

**Cuplă rapidă Cu filet exterior, Racord filet exterior: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Descriere tehnică

Valoare debit	1000 l/min
Presiune maximă de lucru	35 bar
Racord filet exterior	1/4 inch
Tip produs	Cuplaj