

Garant**Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303461 10
GTIN	4062406520168
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø D ₂	24 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø exterior D	32 mm
Suport	BT 50 A = 160
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Dulap integrat în bază	354290
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
	308795 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm

354240 6-12

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50

354225 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50