

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303461 20     |
| GTIN               | 4062406520199 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

**Descriere tehnică**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Lungime activă dimensiune A  | 160 mm        |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 20 mm         |
| Ø exterior D                 | 42 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>             | 33 mm         |
| Suport                       | BT 50 A = 160 |
| Normă pentru suport          | JIS B6339     |
| Normă pentru suport          | JIS B6339     |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Forma                               | ADB                                     |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>        |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                                  |
| Strategie de așchiere               | HPC                                     |
| Strategie de așchiere               | HSC                                     |
| Tip produs                          | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

## Accesorii

|  |                |
|--|----------------|
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50  | 308600 50      |
| Dulap integrat în bază   | 354290         |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308660 50      |
| Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50  | 354225 50      |
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm  | 354236 16,1-22 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50   | 308605 50      |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308760 50      |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50   | 308610 50      |
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm   | 354235 16,1-22 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50      |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308790 50      |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50   | 308620 50      |
| Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 50                              | 308720 50      |

|  |              |
|--|--------------|
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50                | 308740 50    |
| Unitate de răcire Tip CU1  | 354215 CU1   |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1  | 354210 SU1   |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                               | 308785 50    |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50    |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50                          | 308650 50    |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm                       | 354240 12-20 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50               | 308615 50    |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                               | 308765 50    |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50                                   | 308640 50    |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                               | 308795 50    |