

Garant
Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de strângere D1: 12mm

Date comandă

Numărul de comandă	303461 12
GTIN	4062406520175
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø exterior D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Suport	BT 50 A = 160
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Dulap integrat în bază	354290

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50