

**Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085915 13
GTIN	2050000964992
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

**Aplicație:**

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

**Notă:**

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

**Descriere tehnică**

Ø	13 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime	4,5 mm
Forță de fixare nominală	10 N
Bucșă filetată	da
Filet	M3 mm
Înălțime cu filet	11,5 mm
Greutate	5 g
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------