

**Cuplă rapidă cu filet interior, Filet interior de racordare: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	35 bar
Valoare debit	1000 l/min
Filet interior de racordare	3/8 inch
Tip produs	Cuplaj