

**Set de nipluri cu filet interior 10 buc., Filet interior de racordare: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Descriere tehnică

Conținutul setului	10
Presiune maximă de lucru	35 bar
Racord filet exterior	1/4 inch
Tip produs	Niplu