

Garant

Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 200, Ø de strângere D1: 10mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	300371 10
GTIN	4062406418236
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø exterior D	35 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Suport	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
	308720 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308760 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru
con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308790 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de
prindere D1 10 mm

309900 10