

**Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304337 6
GTIN	4062406422134
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, Forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	25 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm

309900 6