



Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, cu acumulator, Tip: M12FVCL-0



Date comandă

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 070230 M12FVCL-0 |
| GTIN | 4058546341190 |
| Clasa articolului | 03L |

Descriere

Execuție:

Aspirator umed / uscat cu acumulator 12 V, portabil și de mare putere, cu motor M12 FUEL™. Design-ul trusei de scule este stivuibil, pentru mai multe posibilități de transport și o mai bună păstrare.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Inclusiv filtru, furtun de aspirare, duză pentru impurități grosiere și duză pentru rosturi.

Notă:

La Cod 073816; Cod 073827 și Cod 073840, găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Număr de acumuloare incluse | 0 |
| Greutate fără acumulator | 4,5 kg |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| Lungime furtun aspirare | 0,5 m |

| | |
|--|--|
| Volum recipient | 6,1 l |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V |
| Denumirea producătorului | M12FVCL-0 |
| Debit volumic | 1275 l/min |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafețe umede și uscate |

Accesorii

| | |
|--|----------------|
| Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12 | 073814 MB12 |
| Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC | 073840 M1218SC |
| Încărcător pentru acumulator Tip M1218C | 073840 M1218C |
| Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC | 073840 M1218FC |
| Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12 | 073815 MB12 |
| Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12 | 073829 MB12 |