

**Garant**

**Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranță din oțel Ø 8×12 mm,  
Lungimea utilă a furtunului: 5m**

**Date comandă**

Numărul de comandă	080238 5
GTIN	4062406523763
Clasa articolului	01A

**Descriere****Execuție:**

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

**Livrare:**

Inclusiv **GARANT cuplaj rapid de siguranță** din oțel și niplu din oțel.

**Descriere tehnică**

Presiune maximă de lucru	10 bar
Ø interior al furtunului	8 mm
Ø exterior al furtunului	12 mm
Interval de temperatură	-20 - 60 °C
Lungimea utilă a furtunului	5 m
Tip produs	Furtun

