

Garant

**Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranță din oțel Ø 8×12 mm,
Lungimea utilă a furtunului: 3m**

**Date comandă**

Numărul de comandă	080238 3
GTIN	4062406523756
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv **GARANT cuplaj rapid de siguranță** din oțel și niplu din oțel.

Descriere tehnică

Ø interior al furtunului	8 mm
Interval de temperatură	-20 - 60 °C
Lungimea utilă a furtunului	3 m
Presiune maximă de lucru	10 bar
Ø exterior al furtunului	12 mm
Tip produs	Furtun

