

Garant

**Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranță din oțel Ø 11×16 mm,
Lungimea utilă a furtunului: 5m**

**Date comandă**

Numărul de comandă	080239 5
GTIN	4062406523787
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv **GARANT cuplaj rapid de siguranță** din oțel și niplu din oțel.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	10 bar
Lungimea utilă a furtunului	5 m
Ø exterior al furtunului	16 mm
Ø interior al furtunului	11 mm
Interval de temperatură	-20 - 60 °C
Tip produs	Furtun

