

**Garant**

**Set furtunuri din PU, cu cuplaj de siguranță din oțel Ø 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10m**

**Date comandă**

Numărul de comandă	080243 10
GTIN	4062406524012
Clasa articolului	01A

**Descriere****Execuție:**

Furtun PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere. Recomandat pentru aer comprimat cu conținut de ulei.

**Livrare:**

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel și niplu din oțel.

**Descriere tehnică**

Lungimea utilă a furtunului	10 m
Ø interior al furtunului	11 mm
Racord niplu	1/4 inch
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoarea	albastru
Presiune maximă de lucru	16 bar
Tip produs	Furtun

---

## Accesorii

Niplu cu filet exterior  
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/4  
inch

080290 1/4