



**Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranță eSafe Ø 8×12 mm,
Lungimea utilă a furtunului: 5m**



Date comandă

Numărul de comandă	080246 5
GTIN	7391390442215
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere.
Kit furtun în verde signal (cu vizibilitate ridicată).

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel și niplu din oțel.

Descriere tehnică

Ø exterior al furtunului	12 mm
Lungimea utilă a furtunului	5 m
Racord niplu	1/4 inch
Culoarea	verde
Ø interior al furtunului	8 mm
Presiune maximă de lucru	16 bar
Tip produs	Furtun

Accesorii

Niplu cu filet exterior
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/2
inch

080290 1/2

Cuplaj de siguranță
Filet exterior Racord filet exterior 1/2
inch

080285 1/2