



## Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranță eSafe Ø 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10m



### Date comandă

Numărul de comandă	080247 10
GTIN	7391390442239
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

Furtun PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere.  
Kit furtun în verde signal (cu vizibilitate ridicată).

#### Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel și niplu din oțel.

### Descriere tehnică

Ø interior al furtunului	11 mm
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoarea	verde
Presiune maximă de lucru	16 bar
Racord niplu	1/4 inch
Lungimea utilă a furtunului	10 m
Tip produs	Furtun

---

**Accesorii**

Niplu cu filet exterior  
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/2  
inch

080290 1/2

Cuplaj de siguranță  
Filet exterior Racord filet exterior 1/2  
inch

080285 1/2