



Element opritor Quick Lift DSR, Ø Filet: M20X2,5



Date comandă

Numărul de comandă	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Inel de ridicare rotativ din oțel de înaltă rezistență, compact Quick Lift DSR, pentru înșurubare. Rotativ la 360° și rabatabil la 180°. Economie de timp de până la 80% în comparație cu timpul necesar înșurubării unui inel de ridicare rotativ clasic (DSR vs. Quick Lift DSR). **Posibilitate de rotire sub acțiunea sarcinii.** Manevrare simplă datorită sistemului integral mecanic. Nu necesită întreținere, sigur și fiabil. Prin apăsarea capului șurubului, Quick Lift-DSR poate fi fixat în filetul interior în câteva secunde. Acesta funcționează strict mecanic prin acțiunea unui arc.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

Descriere tehnică

Înălțime cap șurub A	55 mm
Lungimea filetului	30 mm
Deschidere verigă E	55 mm
Ø Filet	M20x2,5

Înălțime reglet de mijloc B	55 mm
Ø cap șurub C	60 mm
Deschidere hexagon interior S	40 mm
Distanță element central-verigă D	83 mm
Duritate verigă F	25 mm
Greutate	2,6 kg
Lățime element opritor G	115 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	1,7 t
Tip produs	Element opritor