



Element opritor Quick Lift DSR, Ø Filet: M8X1,25



Date comandă

Numărul de comandă	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Inel de ridicare rotativ din oțel de înaltă rezistență, compact Quick Lift DSR, pentru înșurubare. Rotativ la 360° și rabatabil la 180°. Economie de timp de până la 80% în comparație cu timpul necesar înșurubării unui inel de ridicare rotativ clasic (DSR vs. Quick Lift DSR). **Posibilitate de rotire sub acțiunea sarcinii.** Manevrare simplă datorită sistemului integral mecanic. Nu necesită întreținere, sigur și fiabil. Prin apăsarea capului șurubului, Quick Lift-DSR poate fi fixat în filetul interior în câteva secunde. Acesta funcționează strict mecanic prin acțiunea unui arc.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

Descriere tehnică

Deschidere hexagon interior S	18 mm
Lungimea filetului	17,5 mm
Duritate verigă F	14 mm
Înălțime cap șurub A	31 mm

Înălțime reglet de mijloc B	30 mm
Deschidere verigă E	27 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	0,25 t
Greutate	0,3 kg
Lățime element opritor G	53 mm
Distanță element central-verigă D	38 mm
Ø Filet	M8×1,25
Ø cap șurub C	30 mm
Tip produs	Element opritor