



Element opritor Quick Lift DSR, Ø Filet: M12X1,75



Date comandă

Numărul de comandă	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Inel de ridicare rotativ din oțel de înaltă rezistență, compact Quick Lift DSR, pentru înșurubare. Rotativ la 360° și rabatabil la 180°. Economie de timp de până la 80% în comparație cu timpul necesar înșurubării unui inel de ridicare rotativ clasic (DSR vs. Quick Lift DSR). **Posibilitate de rotire sub acțiunea sarcinii.** Manevrare simplă datorită sistemului integral mecanic. Nu necesită întreținere, sigur și fiabil. Prin apăsarea capului șurubului, Quick Lift-DSR poate fi fixat în filetul interior în câteva secunde. Acesta funcționează strict mecanic prin acțiunea unui arc.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

Descriere tehnică

Deschidere hexagon interior S	27 mm
Înălțime reglet de mijloc B	40 mm
Ø cap șurub C	45 mm
Duritate verigă F	17 mm

Deschidere verigă E	38 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	0,65 t
Distanță element central-verigă D	53 mm
Înălțime cap șurub A	40 mm
Greutate	0,9 kg
Lățime element opritor G	76 mm
Lungimea filetului	23 mm
Ø Filet	M12×1,75
Tip produs	Element opritor