



## Element opritor Quick Lift DSR, Ø Filet: M16X2



### Date comandă

Numărul de comandă	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Inel de ridicare rotativ din oțel de înaltă rezistență, compact Quick Lift DSR, pentru înșurubare. Rotativ la 360° și rabatabil la 180°. Economie de timp de până la 80% în comparație cu timpul necesar înșurubării unui inel de ridicare rotativ clasic (DSR vs. Quick Lift DSR). **Posibilitate de rotire sub acțiunea sarcinii.** Manevrare simplă datorită sistemului integral mecanic. Nu necesită întreținere, sigur și fiabil. Prin apăsarea capului șurubului, Quick Lift-DSR poate fi fixat în filetul interior în câteva secunde. Acesta funcționează strict mecanic prin acțiunea unui arc.

#### Notă:

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

### Descriere tehnică

Deschidere verigă E	38 mm
Înălțime reglet de mijloc B	40 mm
Capacitate portantă WLL SF 5:1	1,05 t
Ø Filet	M16x2

Deschidere hexagon interior S	27 mm
Duritate verigă F	17 mm
Lățime element opritor G	76 mm
Greutate	0,9 kg
Ø cap șurub C	45 mm
Lungimea filetului	27 mm
Distanță elemet central-verigă D	53 mm
Înălțime cap șurub A	40 mm
Tip produs	Element opritor